

Dauerhaft привод для карниза

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Тип устройства	Привод для карниза
Назначение и функциональные требования	Дистанционное управление шторами
Производитель устройства	Dauerhaft
Модель и линейка устройства	RS PRO
Рабочее напряжение	100-240V
Степень защиты	IP40
Габариты	—
Артикул устройства	—
Каталог sprut	[1].(https://sprut.ai/catalog/item/zigbee-2-gang-smart-switch)
Интеграция со Sprut	—
Шаблон для Sprut	—
Где купить	[2].(https://aliexpress.ru/item/1005003048017407.html?sku_id=1200002539286488)
Стоимость	\$
Номер на складе	DVLK0534
Номер коробки	20
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе
9	Качество клемм
10	Наличие и величина пульсаций (для блоков питания)

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
3	Работа в сценариях через хаб
4	Работу через голосовые помощники
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
5	Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз(указать нагрузку)
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз (указать нагрузку)
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз (указать нагрузку)
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час) (указать нагрузку)
9	Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз (указать нагрузку)
10	Температура после длительного теста

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Dauerhaft привод для карниза

 Войдите, чтобы оставить комментарий